

# SKF Megfordítható pofás lehúzó TMMR F sorozat



Kombinált belső és külső lehúzó





TMMR 4F/  
KÉSZLET



TMMR 8F/  
KÉSZLET



TMMR 8XL/  
KÉSZLET



Az egyszerű használhatóság érdekében a kereszttrúdon lévő hatszögű fej lehetővé teszi a lehúzó és a csapágy elforgatását kiszerelés közben.



A legtöbb hasonló lehúzóval szemben a központosító csúcs forog az orsón. Ez elősegíti a tengelysérülés kockázatának a csökkenését, növeli a stabilitást és csökkenti a nyomterhelést a megfelelő lehúzó erő elérésének érdekében.

### Kombinált belső és külső lehúzó

## SKF Megfordítható pofás lehúzó, TMMR F sorozat

A sokoldalú SKF Megfordítható pofás lehúzó egyforma erővel képesek a csapágyak és egyéb alkatrészek, például fogaskerekek és tárcsák belső és külső lehúzására. A nyolc lehúzóból álló választék kiválóan alkalmas a különböző méretű csapágyak és alkatrészek leszerelésére. A TMMR..F sorozatú lehúzó további előnye, hogy a négy legnagyobb méretű lehúzó standard felszereltségben extra hosszú karokkal is rendelhető (TMMR ....XL). Az extra hosszú karok segítségével a tengelyvégtől távolabb elhelyezett csapágyak és alkatrészek is könnyedén lehúzhatók. Még ennél is nagyobb rugalmasságot biztosít, hogy az extra hosszú karok mérete tovább növelhető bővítő alkatrészek hozzáadásával.

- Minden műhelyben nélkülözhetetlen szerszám.
- Önzáró karok a megfogási szélesség könnyű beállításához.
- A kereszttrúdon lévő hatszögű fej lehetővé teszi a lehúzó és a csapágy külső gyűrű kiszerelés közbeni forgatását, megkönnyíti a használatot.
- A széles megfogási tartomány 23 mm (0.9 in.) belső megfogástól 350 mm (13.8 in.) külső megfogásig sokféle csapágy kiszerelését teszi lehetővé.
- A legtöbb hasonló lehúzóval szemben ezek a lehúzó a névleges terhelési kapacitásuk határáig használhatók a lehúzó karok maradandó deformációja nélkül.
- A karok és a kereszttrúd krómozottak a jobb korrózióállóság és a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Az extra hosszú karok könnyen illeszthető és eltávolítható bővítő alkatrészeivel tovább növelhető a hatásos karhossz. A bővítő alkatrészek használata nem befolyásolja a lehúzóerőt.
- Az SKF Megfordítható pofás lehúzó 3 különböző készletben, állvánnyal is rendelhető.



Külső lehúzás



Belső lehúzás



Az orsón található peremes hatszögletű fej megakadályozza a kulcs lecsúszását szerelés közben.



Az extra hosszú karral rendelkező lehúzókat egyedülálló visszahúzó rugós orrészsel látjuk el, amely növeli a lehúzó stabilitását és a biztonságot.



Az extra hosszú karral rendelkező lehúzókon rögzítő csavar található a karok kezdeti pozícionálásának elősegítésére. A lehúzó erő alkalmazásakor az önzáró tulajdonság biztosítja a kar pozícióját a keresztirányban.

TMMR.. F



TMMR.. XL



TMMR.. XL két opcionálisan rendelhető bővítő alkatrészsel



## Tartozékok




Bővítő karkészlet a TMMR.. XL típushoz 125 mm (4.9 in.) további bővítéshez.



Extra hosszú karkészlet, amely lehetővé teszi a standard TMMR.. F lehúzó átalakítását TMMR.. XL típusú lehúzóvá. Az orrész tartalmazza.

## Műszaki adatok

Cikkszám	Maximum lehúzó erő		Mefogási szélesség Külső lehúzás (D)		Mefogási szélesség Belső lehúzás (d)		Hatásos kar hossz (L)		Súly	
	kN	ton(US)	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lb
TMMR 40F	17	1.9	23-48	0.9-1.9	59-67	2.3-2.6	67	2.6	0,3	0.7
TMMR 60F	17	1.9	23-68	0.9-2.7	62-87	2.4-3.4	82	3.2	0,4	0.8
TMMR 80F	40	4.5	41-83	1.6-3.3	95-97	3.7-3.8	98	3.9	1,0	2.2
TMMR 120F	40	4.5	41-124	1.6-4.9	95-139	3.7-5.5	124	4.9	1,2	2.6
TMMR 160F	50	5.6	68-164	2.7-6.5	114-163	4.5-6.4	143	5.6	2,3	5.2
TMMR 200F	50	5.6	65-204	2.6-8.0	114-204	4.5-8.0	169	6.7	2,6	5.8
TMMR 250F	60	6.7	74-254	2.9-10.0	132-254	5.2-10.0	183	7.2	4,4	9.7
TMMR 350F	60	6.7	74-354	2.9-13.9	135-354	5.3-13.9	238	9.4	5,2	11.4
TMMR 160XL	50	5.6	42-140	1.7-5.5	121-188	4.8-7.4	221	8.7	3,5	7.7
TMMR 200XL	50	5.6	42-180	1.7-7.1	121-228	4.8-9.0	221	8.7	3,7	8.2
TMMR 250XL	60	6.7	44-236	1.7-9.3	123-284	4.8-11.2	221	8.7	4,7	10.4
TMMR 350XL	60	6.7	44-336	1.7-13.2	123-384	4.8-15.1	221	8.7	5,2	11.5



## A készlet tartalma



	Cikkszám	TMMR 4F/SET	TMMR 8F/SET	TMMR 8XL/SET
	TMMR 40F	-	✓	✓
	TMMR 60F	✓	✓	✓
	TMMR 80F	-	✓	✓
	TMMR 120F	✓	✓	✓
	TMMR 160F	✓	✓	✓
	TMMR 200F	-	✓	✓
	TMMR 250F	✓	✓	✓
	TMMR 350F	-	✓	✓
	TMMR 16/20XL-1	-	-	✓
	TMMR 25/35XL-1	-	-	✓
	TMMR 16/35XL-5	-	✓	-

## Tartozékok

Cikkszám	Leírás
TMMR 16/20XL-1	Extra hosszú karkészlet a TMMR160F és TMMR 200F átalakításához XL verzióra
TMMR 25/35XL-1	Extra hosszú karkészlet a TMMR 250F és TMMR 350F átalakításához XL verzióra
TMMR 16/35XL-4	Karhosszabbító készlet TMMR.. XL
TMMR 16/35XL-5	Rugós orrész

© SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2015

A kiadvány tartalmára a kiadói jog fenntartva. Másolni, sokszorosítani (akár részleteiben is) csak előzetes írásos engedéllyel lehet. A katalógust a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

PUB MP/P8 12982 HU · 2015. augusztus

