

TKST 11

SKF Sztetoszkóp

A csapágy- és gépzajok célzott kiszűrése

Az SKF TKST 11 sztetoszkóp egy kiváló minőségű műszer, amely a karbantartási és javítási munkák elvégzéséhez használható. Ennek a sztetoszkópnak a használata megkönnyíti a csapágyakon, gépeken és más forgó alkatrészeken fellépő akusztikus jelenségek észlelését a meghibásodások megelőzése érdekében. A TKST 11 sztetoszkóp fejhallgatóval és két különböző hosszúságú (70 és 300 mm) szondával kompletten, strapabíró hordtáskában kapható. A TKST 11-hez előre felvett online hangminták állnak rendelkezésre a leggyakrabban előforduló, hibára utaló gépzajokkal.


- Felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető, nem igényel betanítást.
- A könnyű, ergonomikus kivitel lehetővé teszi az egyszerű, egykezes üzemeltetést.
- Kiváló minőségű fejhallgató, amely optimális hangminőséget biztosít még nagyon zajos környezetben is.
- A kiváló hangminőség elősegíti a zaj lehetséges okának megbízható beazonosítását.
- Két - egy 70 mm és egy 300 mm (2.8 és 11.8 in.) hosszú - szondával szállítjuk.
- Állítható hangerő-szabályozás az ideális hangerő beállításához.
- Az előre felvett hangminták és a mért zajok visszajátszása megkönnyíti az összehasonlítást és az elemzést.

Az online hangminták között példák találhatóak a sérülésmentes csapágyra, a sérült belső gyűrűre, a kevésbé sérült belső gyűrűre, a sérült külső gyűrűre, a sérült csapágygolyóra, valamint a hamu és kavitáció okozta szennyeződésre.



Műszaki adatok

Cikkszám	TKST 11		
Frekvenciartomány Üzemi	30 Hz–15 kHz	Kézi egység méretei	230 x 70 x 38 mm (9 x 2.8 x 1.5 in.)
hőmérséklet Kimenő	–10 és +45 °C között	Szonda hossza	70 és 300 mm (2.8 and 11.8 in.)
hangerőszint	15 fokozatban állítható Fekete-	Hordtáska méretei	360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in.)
LCD	fehér kijelző	Tömeg	
Hangerősség	Fel/le	Össztömeg	1670 g (3.68 lb)
Alacsony akku töltöttség jelzés	Igen	Eszköz	290 g (0.64 lb)
Legnagyobb jelkimenet	250 mV	Fejhallgató	290 g (0.64 lb)
Fejhallgató	32 ohm (fülvédővel)	A táska tartalma	1 x Eszköz
Automatikus kikapcsolás	Igen, 5 perc után		1 x Fejhallgató
Akkumulátor	2 x AA alkáli elem (tartalmazza)		1 x Szonda 70 mm (2.8 in.)
Akkumulátor élettartama	Minimum 30 óra		1 x Szonda 300 mm (11.8 in.)
			2 x AA alkáli elem
			1 x Használati útmutató



skf.com | skf.com/mapro | skf.com/lubrication

Az © SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2022
A kiadvány tartalmára a kiadói jog fenntartva. Másolni, sokszorosítani (akár részleteiben is) csak előzetes írásos engedéllyel lehet. A kiadványt a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen, közvetett, és következményes károkért felelősséget nem vállalunk.

PUB MP/P8 14376/2 HU · Szeptember 2022