Umsteckbare SKF Lager-abzieher der TMMR F-Reihe



Vielseitige und strapazierfähige Lagerabzieher, als Innen- und Außenabzieher verwendbar



TMMR 4F/SET



TMMR 8F/SET



TMMR 8XL/SET



Der Sechskant auf der Traverse ermöglicht eine Drehung des Abziehers und Lagerau-ßenrings während des Ausbaus und vereinfacht so die Bedienung.



Anders als bei ähnlichen Abziehern dreht sich der Spindelkopfkegel. Dadurch wird das Risiko einer Wellenbeschädigung gesenkt, die Stabilität verbessert und das anliegende Drehmoment zur Erzielung der benötigten Zugkraft einfacher erreicht.

Vielseitige und strapazierfähige Abzieher, als Innen- und Außenabzieher verwendbar

Umsteckbare SKF Abzieher der TMMR F-Reihe

Die vielseitigen, umsteckbaren SKF Hakenabzieher kommen zum Einsatz, wenn Lager und andere Komponenten wie Zahnräder und Scheiben von innen oder außen abgezogen werden sollen. Das Standardangebot umfasst acht Abzieher, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Lager- und Bauteilgrößen geeignet sind. Die vier größten Abzieher der TMMR F-Reihe bieten zusätzliche Vielseitigkeit, weil sie auch in der Standardausführung mit besonders langen Abziehschenkeln (TMMR ....XL) lieferbar sind. Diese besonders langen Abziehschenkel sind bei der Abnahme von Lagern und Bauteilen von Vorteil, die weit vom Wellenende entfernt sind. Sie können durch Verlängerungsteile noch zusätzlich verlängert werden.

- Dieses wichtige und vielseitige Werkzeug gehört als Innen- und Außenabzieher in jede Werkstatt.
- Selbstsichernde Abziehschenkel zur schnellen Einstellung der Griffbreite
- Der Sechskant auf der Traverse ermöglicht eine Drehung des Abziehers und Lagerau-ßenrings während des Ausbaus und vereinfacht so die Bedienung.
- Durch den breiten Griffdurchmesserbereich von 23 mm (innen) bis 350 mm (außen) ist das Werkzeug vielseitig einsetzbar.
- Anders als ähnliche Abzieher können diese Modelle bis zu ihrer vollen Nennstärke belastet werden, ohne dass die Abzieh-schenkel dauerhaft verformt werden.
- Abziehschenkel und Traversen sind verzinkt. Daher haben sie einen hervorragenden Korrosionswiderstand und lassen sich leicht reinigen.
- Die besonders langen Schenkelverlänge-rungen können leicht angebracht und wieder abgenommen werden. Sie dienen zur Verlängerung der effektiven Schenkellänge. Bei Verwendung der Verlängerungsteile wird die Gesamtabziehleistung nicht beeinträchtigt
- Die umsteckbaren SKF Abzieher sind auch als drei verschiedene Sätze lieferbar, komplett mit Werkstattständer.



Außenabzieher



Innenabzieher



Der Sechskant an der Spindel mit Flansch trägt dazu bei, dass der Schraubenschlüssel bei der Betätigung nicht abrutscht.



Ein einzigartiges, einziehbares und gefedertes Nasenstück gehört zum Lieferumfang der besonders langen Abziehschenkel.
Es verbessert die Gesamtzugstabilität und -sicherheit.



Die besonders langen Abziehschenkel haben Fixierschrauben, welche die anfängliche Positionierung der Schenkel erleichtern.
Beim Abziehen sichert eine Arretierfunktion die Schenkelposition an der Traverse.

TMMR.. F



TMMR.. XL



TMMR.. XL mit 2 zusätzlichen Verlängerungsteilen



Zubehör




Mit den Verlängerungsschenkeln können die Modelle vom Typ XL um weitere 125 mm verlängert werden.



Mit dem Satz besonders langer Schenkel können die Standardmodelle TMMR..F auf das Modell TMMR.. XL aufgerüstet werden. Das Nasenstück gehört zum Lieferumfang.

Technische Daten


Kurzzeichen	Maximale Abziehkraft	Spannweite Außenabzieher (D)	Spannweite Innenabzieher (d)	Effektive Schenkellänge (L)	Gewicht
	kN	mm	mm	mm	kg
TMMR 40F	17	23–48	59–67	67	0,3
TMMR 60F	17	23–68	62–87	82	0,4
TMMR 80F	40	41–83	95–97	98	1,0
TMMR 120F	40	41–124	95–139	124	1,2
TMMR 160F	50	68–164	114–163	143	2,3
TMMR 200F	50	65–204	114–204	169	2,6
TMMR 250F	60	74–254	132–254	183	4,4
TMMR 350F	60	74–354	135–354	238	5,2
TMMR 160XL	50	42–140	121–188	221	3,5
TMMR 200XL	50	42–180	121–228	221	3,7
TMMR 250XL	60	44–236	123–284	221	4,7
TMMR 350XL	60	44–336	123–384	221	5,2



Inhalt Sätze



Kurzzeichen	TMMR 4F/SET	TMMR 8F/SET	TMMR 8XL/SET
TMMR 40F	–	✓	✓
TMMR 60F	✓	✓	✓
TMMR 80F	–	✓	✓
TMMR 120F	✓	✓	✓
TMMR 160F	✓	✓	✓
TMMR 200F	–	✓	✓
TMMR 250F	✓	✓	✓
TMMR 350F	–	✓	✓
TMMR 16/20XL-1	–	–	✓
TMMR 25/35XL-1	–	–	✓
TMMR 16/35XL-5	–	✓	–



Zubehör

Kurzzeichen	Beschreibung
TMMR 16/20XL-1	Satz mit besonders langen Abziehschenkeln zur Aufrüstung von TMMR 160F und TMMR 200F auf die XL-Ausführung
TMMR 25/35XL-1	Satz mit besonders langen Abziehschenkeln zur Aufrüstung von TMMR 250F und TMMR 350F auf die XL-Ausführung
TMMR 16/35XL-4	Satz mit Verlängerungsschenkeln für die Modelle XL
TMMR 16/35XL-5	Federbelastete Zentrierspitze

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2016
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB MP/P8 12982 DE · März 2016