

SKF



SKF SYSTEM 24

TLSD sorozat

Használati útmutató

EU megfelelési nyilatkozat

Az

SKF Maintenance Products

Kelvinbaan 16

3439 MT Nieuwegein

The Netherlands

ezennel kijelenti, hogy az

SKF SYSTEM 24

TLSD sorozat

kivitele és gyártása megfelel a következő szabványok követelményeinek:
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC irányelv, az alábbi összehangolt
szabványokban megfogalmazottak szerint:

EN61000-6-2:2005,

EN61000-6-3:2007 /A1:2011,

EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8

Európai ROHS szabályzat 2011/65/EU

Nieuwegein, Hollandia

2013. május



Sébastien David

Termékfejlesztési és minőségügyi igazgató



TMBA G11D



MP5409



www.skf.com/lubrication



LGFP 2
LHMT 68
LHFP 150
LHHT 265




Biztonsági előírások



- Tartósan alacsony hőmérséklet esetén lehetséges, hogy az elemcsomag kapacitása nem lesz elegendő.
- Ilyen üzemi körülmények között ajánlatos az elemcsomagot akkor cserélni, amikor a zsírpatron kb. félig van.
- **Figyelem!** Elemcsomag csere esetén az üres tartály jelzés nem lesz elérhető.




TLSD .../125





TLSD .../250



125 ml
4.2 fl. oz.



250 ml
8.5 fl. oz.






Max.
5 bar
(72 psi)



Max.
3 bar
(43 psi)



1/2/3
4/6/8
9/10/12
hónap



IP65



TLSD 1-BAT



EU Code:
160604



TLSD 1-BATC



EU Code:
160605



EU Code:
150110



LG..



LGWA 2	TLSD 125/WA2	TLSD 250/WA2	LGWA 2/SD125	LGWA 2/SD250
LGEM 2	TLSD 125/EM2	TLSD 250/EM2	LGEM 2/SD125	LGEM 2/SD250
LGHB 2	TLSD 125/HB2	TLSD 250/HB2	LGHB 2/SD125	LGHB 2/SD250
LGHP 2	TLSD 125/HP2	TLSD 250/HP2	LGHP 2/SD125	LGHP 2/SD250
LGFP 2	TLSD 125/FP2	TLSD 250/FP2	LGFP 2/SD125	LGFP 2/SD250



LH..

LHMT 68	TLSD 125/HMT68	TLSD 250/HMT68	LHMT 68/SD125	LHMT 68/SD250
LHHT 265			LHHT 265/SD125	LHHT 265/SD250
LHFP 150	TLSD 125/HFP15	TLSD 250/HFP15	LHFP 150/SD125	LHFP 150/SD250



LG..



LGWM 2	TLSD 125C/WM2	TLSD 250C/WM2	LGWM 2/SD125C	LGWM 2/SD250C
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

31
hónap


125



250



OFF	0 ml/nap	0 ml/nap
1M	4,1 ml/nap	8,2 ml/nap
2M	2,0 ml/nap	4,1 ml/nap
3M	1,4 ml/nap	2,7 ml/nap
4M	1,0 ml/nap	2,0 ml/nap
6M	0,7 ml/nap	1,4 ml/nap
8M	0,5 ml/nap	1,0 ml/nap
9M	0,5 ml/nap	0,9 ml/nap
10M	0,4 ml/nap	0,8 ml/nap
12M	0,3 ml/nap	0,7 ml/nap

30 s



OK

2 s




0 ml



STOP

5 s




> 5 bar
(72 psi)



ERROR
STOP




5 s



~ 5 bar
(72 psi)
















30 s











 **TLSD 1-BAT**
0°C - 50°C
(32°F - 122°F)





 **TLSD 1-BATC**
-10°C - 50°C
(14°F - 122°F)















4




5




6




7




8




9



10





11




DialSet
skf.com/lubrication
mapro.skf.com/dialset


12



13



A



A



dátum


14-12-2013



hét 50 - 13






14




<4 nap

15



16



hónap



nap

1M

> 4 x

< 7

2M

> 4 x

< 14

3M

> 4 x

< 22

4M

> 4 x

< 30

6M

> 6 x

< 30

8M

> 8 x

< 30

9M

> 9 x

< 30

10M


> 10 x

< 30

12M

> 12 x

< 30



TLSD 1-BAT




TLSD 1-BATC




LAPG 1/4




TLSD 1-SP



LAPC 13




LAPC 63




TLSD 1-SPV




LAPV 1/4




LAPV 1/8




LAPB 5-16E1




LAPB 3x4E1



LAPB 3x7E1



LAPB 3x10E1



A kiadvány tartalmára a kiadói jog fenntartva. Másolni, sokszorosítani (akár részleteiben is) csak előzetes írásos engedéllyel lehet. A katalógust a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

SKF Maintenance Products

www.mapro.skf.com
www.skf.com/lubrication

MP5409HU

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye
© SKF Csoport 2015/09

